

SÉRIE BLS 4000ne^{xt}

DEMI-MASQUES RÉUTILISABLES À RACCORD BAÏONNETTE



Les demi-masques réutilisable à raccord baïonnette de la série BLS 4000ne^{xt} sont disponibles en silicone ou en thermoplastique. À utiliser avec les filtres baïonnette à connexion rapide **b-lock** qui protègent contre les gaz les vapeurs et les poussières.




CONNEXION À BAÏONNETTE **b-lock**

Ce raccord est très intuitif et permet une fixation rapide et sûre à la pièce faciale. Il dispose d'un retour de verrouillage qui permet à l'utilisateur de savoir si le filtre a été correctement positionné. Le double filtre offre une meilleure répartition du poids et un champ de vision plus large. Le montage du filtre est facilité par la présence d'une flèche située sur la pièce faciale au niveau du raccord baïonnette, à faire correspondre avec la flèche similaire située sur le filtre.

TAILLES DISPONIBLES

Le modèle BLS 4000next S en silicone est disponible en trois tailles (S, M et L) afin de mieux s'adapter aux différentes conformations du visage. Le modèle BLS 4000next R en TPE est quant à lui disponible en deux tailles (S/M et M/L).



BLS 4000ne^{xt} S (SILICONE)

Le silicone souple, particulièrement agréable au toucher, se caractérise par une grande résistance aux températures élevées et conserve sa forme. Le silicone présente également une résistance élevée aux agressions chimiques, notamment aux solvants organiques. La pièce faciale est dotée d'un canal d'évacuation de la transpiration au niveau du menton, afin de minimiser l'inconfort lié à la transpiration. Le matériau de la BLS 4000next S est hypoallergénique.



BLS 4000ne^{xt} R (TPE)

Le TPE est un élastomère très agréable au toucher, bien qu'il soit moins souple et moins confortable que le silicone. Il se caractérise également par une grande résistance aux agressions des acides et des bases. Le matériau de la BLS 4000next R est hypoallergénique.

SÉRIE BLS 4000ne>>xt

DEMI-MASQUES RÉUTILISABLES À RACCORD BAÏONNETTE



NOUVEAU SYSTÈME DROP-OFF (Fig. 1)

- La pièce faciale coulisse le long des élastiques du harnais et peut donc être abaissée facilement et rapidement, sans retirer la pièce de tête. Le système de verrouillage (Fig. 2) a été encore amélioré et, si le système drop-off n'est pas souhaité, il peut être facilement désactivé.
- Pièce de tête fine et légère, avec réglage rapide (3 tailles).
- Excellente compatibilité avec d'autres EPI, tels que les lunettes et les casques.
- Inspection et nettoyage faciles de la soupape d'expiration grâce à l'ouverture rapide de la coque frontale.

Fig. 1





Fig. 2



FACILE À NETTOYER / DÉCONTAMINER

Le demi-masque peut être démonté et remonté en moins d'une minute, ce qui facilite le nettoyage et l'entretien.



ACCESSOIRES



C43 – Sac textile.



Q409 – Spray désinfectant.



SÉRIE BLS 4000ne>>t

DEMI-MASQUES RÉUTILISABLES À RACCORD BAÏONNETTE



MATÉRIALES

PIÈCE FACIALE BLS 4000ne>>t R	Elastomère thermoplastique (TPE)
PIÈCE FACIALE BLS 4000ne>>t S	Silicone
CHÂSSIS INTERNE	Polyamide (PA)
VALVE D'INSPIRATION / EXPIRATION	Silicone
SUPPORT FRONTAL	Polypropylène (PP)
ÉLASTIQUES	Polyester (PES) + Lycra
PIÈCE DE TÊTE	Polypropylène (PP)

Tous les composants en contact direct avec le visage de l'utilisateur sont exempts de LATEX
Les demi-masques BLS 4000next sont fabriqués en Europe, comme tous leurs composants

DONNÉES TECHNIQUES

ARTICLE	PIÈCE FACIALE	CONNEXION	FPN (filtre particules et combiné)	FPN (filtre gaz)
BLS 4000ne>>t S	Silicone	Baïonnette (b-lock)	12*TLV (P2) / 48*TLV (P3)	50*TLV
BLS 4000ne>>t R	TPE	Baïonnette (b-lock)	12*TLV (P2) / 48*TLV (P3)	50*TLV

(TLV) Valeur limite exposition (FPN) Facteur de Protection Nominale

TRANSPORT

ARTICLE	CODE	TAILLE	POIDS (g)	Q.TÉ/BOÎTE	Q.TÉ/BOÎTE
BLS 4000ne>>t R	8002111	S/M	96	1	8
BLS 4000ne>>t R	8002112	M/L	102	1	8
BLS 4000ne>>t S	8116008	S	111	1	8
BLS 4000ne>>t S	8116009	M	114	1	8
BLS 4000ne>>t S	8116010	L	119	1	8

STOCKAGE

DURÉE DE VIE	10 ans / 5 ans (TPE)
TEMPÉRATURE	-10°C / +50°C
UMIDITÉ RELATIVE	80% max

CERTIFICATION

Les demi-masques BLS:

- Répondre aux exigences du Règlement Européen 2016/425 (Equipements de Protection Individuelle)
- Sont certifiés comme EPI de catégorie III, conformément à la norme technique EN 140:1998 + AC:1998
- Sont certifiés et contrôlés selon le module D chez Italcert S.r.l. (Organisme notifié n° 0426)
- Sont marqués CE

BLS a certifié son Système Gestion Qualité selon la normative ISO 9001.



**PRODUITS
DE PROTECTION
RESPIRATOIRE**

BLS FRANCE
t +33 481919196
info@blsgroup.fr - www.blsgroup.com/fr

SÉRIE BLS 4000ne>>t

DEMI-MASQUES RÉUTILISABLES À RACCORD BAÏONNETTE



MODÈLES DISPONIBLES



Demi-masques
BLS 4000ne>>t S
Taille S, M, L



Demi-masques
BLS 4000ne>>t R
Taille S/M, M/L

DISPOSITIFS COMPATIBLES



Filtres
série BLS 200



Filtres plats
série BLS 201

DISPOSITIFS AVEC LA MEME CONNEXION



Masques complets
BLS 5700 - BLS 5600

KIT PRÉ-ASSEMBLÉ

KIT	CODE	TAILLE	FILTRES	PROTECTION	DESCRIPTION
<i>BLS 4000ne>>t S (Silicone) + PAIRE DE FILTRES DE LA SÉRIE BLS 200</i>					
BLS 4100ne>>t S	8002116	M	BLS 211 + BLS 301	A2P2	Gaz et vapeurs organiques (point d'ébullition > 65°C) + particules
BLS 4400ne>>t S	8002118	M	BLS 222	ABEK1P3 R	Gaz et vapeurs organiques/inorganiques/acides + ammoniac et dérivés + particules
BLS 4500ne>>t S	8002123	M	BLS 202	P3 R	Particules
BLS 4600ne>>t S	8002124	M	BLS 221	A2P3 R	Gaz et vapeurs organiques (point d'ébullition > 65°C) + particules
<i>BLS 4000ne>>t R (TPE) + PAIRE DE FILTRES DE LA SÉRIE BLS 200</i>					
BLS 4100ne>>t R	8002121	M/L	BLS 211 + BLS 301	A2P2	Gaz et vapeurs organiques (point d'ébullition > 65°C) + particules

TRANSPORT

ARTICLE	CODE	TAILLE	PIÈCE FACIALE	POIDS (g)	Q.TÉ/BOÎTE	Q.TÉ/CARTON
BLS 4100ne>>t S	8002116	M	Silicone	382	1	8
BLS 4400ne>>t S	8002118	M	Silicone	494	1	8
BLS 4500ne>>t S	8002123	M	Silicone	328	1	8
BLS 4600ne>>t S	8002124	M	Silicone	458	1	8
BLS 4100ne>>t R	8002123	M	TPE	364	1	8

IMPORTANT

BLS décline toute responsabilité directe ou indirecte résultant d'une utilisation incorrecte ou inappropriée des appareils et des instructions. L'utilisateur est responsable de déterminer la compatibilité des produits à l'usage auquel ils sont destinés.